



PENTACUT 17 N-P pjovimo įdėklai dešininis, IC1008, [pjovos plotis w / plokštės dydis: 2/17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273956 2/17
GTIN	7291075389869
Produktų klasė	26K

Aprašymas

Paskirtis:

Universalios mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas pjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.

Skirta nupjauti ir įpjauti. Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,1 mm
[pjovos plotis w	2 mm
Pastūma f	0,02 - 0,08 mm/aps,
[pjovos gylis t_{maks} .	4 mm
CUTDIA	8 mm

Plokštelės dydis \varnothing d	17 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 17N200P010RS IC1008
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1008
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas