



PENTACUT PCH-17 gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / plokštės dydis: 12/17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273951 12/17
GTIN	7291075389494
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta lygiam darbui ant ruošinio kampų, kai įpjovimo plotis nuo 0,25 mm–3,18 mm.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273956 – 273959.

Pastaba:

Dešiniams laikikliams naudokite dešiniuosius įpjovimo įdėklus, kairiesiems – kairiuosius įpjovimo įdėklus.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	17 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Koto dydis	12 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	4 mm
Serija	PENTACUT
OAH	17,6 mm
Plokštelės dydis	17 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHLS 12-17
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte