



HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø- Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 100-180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	32 mm
WF	26,4 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L_1	51 mm
Serija	HELI-GRIP
Gamintojo pavadinimas	HFHR 25-100-6T32
P	25 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte