



PENTACUT 17 N-P pjovimo įdėklai kairinis, IC1008, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 0,25/17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273957 0,25/17
GTIN	7291075390346
Produktų klasė	26K

Aprašymas

Paskirtis:

Universalios mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.

Skirta nupjauti ir įpjauti. Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	0,25 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	0,6 mm
Pastūma f	0,02 - 0,03 mm/aps,
CUTDIA	1,2 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	17 mm

Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 17N025P000LS IC1008
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1008
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas