



## HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 40-48mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

#### Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

Galvutės ilgis $L_1$	44 mm
Bendras ilgis $L$	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Serija	HELI-GRIP
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	25 mm
Įpjovos plotis $w$	4 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHR 20-40-4T25
P	20 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte