



PENTACUT 17 N-P pjovimo įdėklai kairinis, IC1008, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1/17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273957 1/17
GTIN	7291075389944
Produktų klasė	26K

Aprašymas

Paskirtis:

Universalios mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.

Skirta nupjauti ir įpjauti. Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	1 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,1 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	3 mm
Pastūma f	0,02 - 0,05 mm/aps,
CUTDIA	6 mm

Plokštelės dydis Ø d	17 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 17N100P010LS IC1008
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1008
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas