



HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 140-240mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Pastaba:

Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniams laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

Techninis aprašymas

WF	25,6 mm
Galvutės ilgis L ₁	44 mm
OAH	37 mm
Serija	HELI-GRIP
Įpjovos plotis w	4 mm
H	25 mm
Įpjovos gylis t _{maks.}	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHL 25-140-4T25

P	25 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte