



HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 180-800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	51 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	26 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHR 25-180-5T32
P	25 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte