

**PENTACUT 17 N-P pjovimo įdėklai kairinis, IC1008, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 0,8/17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273957 0,8/17
GTIN	7291075389920
Produktų klasė	26K

**Aprašymas****Paskirtis:**

Universalī mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.

Skirta nupjauti ir įpjauti. Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	0,8 mm
Pastūma f	0,02 - 0,04 mm/aps,
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	2,5 mm
CUTDIA	5 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	17 mm

Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 17N080P000LS IC1008
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1008
Produkto rūšis	Griovelio pjovimas