



## HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 400-3000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273768 400-3000
GTIN	7291075033762
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

#### Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	6 mm
Serija	HELI-GRIP
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	51 mm
H	25 mm
Įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	32 mm
WF	26,4 mm
OAH	40 mm
Bendras ilgis L	150 mm
HBH	3 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHR 25-400-6T32
P	25 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte