



## HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 35-40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

**Tinka:**

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

Serija	HELI-GRIP
H	20 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	20 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Galvutės ilgis $L_1$	39 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHR 20-35-5T20
P	20 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte