



## HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø- Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 140-240mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

#### Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

H	25 mm
OAH	37 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	25 mm
Galvutės ilgis $L_1$	44 mm
Bendras ilgis L	150 mm
WF	25,6 mm
Serija	HELI-GRIP
Gamintojo pavadinimas	HFHR 25-140-4T25
P	25 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte