



## HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 35-40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

**Tinka:**

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

**Pastaba:**

Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniams laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

### Techninis aprašymas

OAH	31 mm
Serija	HELI-GRIP
H	20 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	39 mm
WF	21 mm
Įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHL 20-35-5T20

P	20 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte