

**PENTACUT 17 N-P pjovimo įdėklai kairinis, IC1008, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1,2/17mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273957 1,2/17 |
| GTIN | 7291075389951 |
| Produktų klasė | 26K |

Aprašymas**Paskirtis:**

Universalī mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.

Skirta nupjauti ir įpjauti. Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,1 mm |
| Įpjovos plotis w | 1,2 mm |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 3 mm |
| Pastūma f | 0,02 - 0,05 mm/aps, |
| CUTDIA | 6 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Plokštelės dydis \varnothing d | 17 mm |
| Serija | PENTACUT |
| Gamintojo pavadinimas | PENTA 17N120P010LS IC1008 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 5 |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Pagrindinis naudojimas | UNI |
| Pjovimo sąlygos | nepetraukiamas |
| Drožialaužis | P |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 180 m/min |
| Kietlydinys | IC1008 |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |