



HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 180-400mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273768 180-400
GTIN	7291075033748
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
OAH	40 mm
Galvutės ilgis L ₁	51 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Įpjovos gylis t _{maks.}	32 mm
H	25 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
HBH	3 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHR 25-180-6T32
P	25 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte