



HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 40-48mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Pastaba:

Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniams laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

Techninis aprašymas

WF	20,6 mm
Serija	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Galvutės ilgis L_1	44 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	25 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHL 20-40-4T25

P	20 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte