



## HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 130-180mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

**Tinka:**

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

**Pastaba:**

Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniams laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

### Techninis aprašymas

OAH	37 mm
WF	26 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis $L_1$	51 mm
H	25 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Serija	HELI-GRIP
Gamintojo pavadinimas	HFHL 25-130-5T32

P	25 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte