



## HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø- Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 100-140mm



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 273768 100-140 |
| GTIN             | 7291075033052  |
| Produktų klasė   | 26D            |

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

#### Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| OAH                       | 37 mm            |
| Bendras ilgis L           | 150 mm           |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 25 mm            |
| H                         | 25 mm            |
| Įpjovos plotis w          | 4 mm             |
| Serija                    | HELI-GRIP        |
| Galvutės ilgis $L_1$      | 44 mm            |
| WF                        | 25,74 mm         |
| Gamintojo pavadinimas     | HFHR 25-100-4T25 |
| P                         | 25 mm            |
| Paskirtis                 | dešininis        |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Vidinis aušinimas         | ne   |
| galima atpjauti pagal ašį | taip   |
| Produkto rūšis            | Tekinimo plokštelių laikiklis<br>su keičiama plokšte |