



HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 400-3000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Pastaba:

Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniams laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	6 mm
HBH	3 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L_1	51 mm

Gamintojo pavadinimas	HFHL 25-400-6T32
P	25 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte