



## MINCUT ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 12/10mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270420 12/10  |
| GTIN             | 7291075262407 |
| Produktų klasė   | 26l           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Paprastas plokštelių keitimas.

#### Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui, esant 8 mm–17 mm skersmens diapazonui.

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 270422 – 270429.

### Techninis aprašymas

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Darbinės dalies ilgis $L_3$ | 11,2 mm      |
| Serija                      | MINCUT       |
| Bendras ilgis L             | 90 mm        |
| Koto Ø $D_s$                | 12 mm        |
| Plokštelės dydis            | 10 mm        |
| Galvos ilgis $l_2$          | 17,2 mm      |
| Funkcinis plotis $f_1$      | 2,4 mm       |
| radialinis plotis $f_2$     | 5,5 mm       |
| Aušinimo Ø $d_5$            | 6 mm         |
| Spindulys R                 | 4,6 mm       |
| Gamintojo pavadinimas       | MIFHR 12C-10 |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Paskirtis         | dešininis            |
| Vidinis aušinimas | taip                 |
| Produkto rūšis    | Ištekinimo laikiklis |