




## MINCUT ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/15mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Produktų klasė	26I

### Aprašymas

#### Modelis:

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Paprastas plokštelių keitimas.

#### Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui, esant 8 mm–17 mm skersmens diapazonui.

#### Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 270422 – 270429.

### Techninis aprašymas

Serija	MINCUT
Bendras ilgis L	100 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	12,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Galvos ilgis l <sub>2</sub>	19 mm
Funkcinis plotis f <sub>1</sub>	4,7 mm
radialinis plotis f <sub>2</sub>	9 mm
Aušinimo Ø d <sub>s</sub>	8,5 mm
Spindulys R	11,3 mm

Gamintojo pavadinimas	MIFHR 20C-15
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	lštekinimo laikiklis