

**MINCUT ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 12/8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Produktų klasė	26I

**Aprašymas****Modelis:**

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Paprastas plokštelių keitimas.

**Paskirtis:**

Ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui, esant 8 mm–17 mm skersmens diapazonui.

**Tinka:**

Pjovimo galvutės Nr. 270422 – 270429.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Serija	MINCUT
Bendras ilgis L	102,5 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7,4 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Galvos ilgis l <sub>2</sub>	12,5 mm
radialinis plotis f <sub>2</sub>	5,5 mm
Funkcinis plotis f <sub>1</sub>	1,4 mm
Aušinimo Ø d <sub>5</sub>	5 mm
Spindulys R	3,8 mm
Gamintojo pavadinimas	MIFHR 12C-8

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis