




## MINCUT ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 10/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Produktų klasė	26I

### Aprašymas

#### Modelis:

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Paprastas plokštelių keitimas.

#### Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui, esant 8 mm–17 mm skersmens diapazonui.

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 270422 – 270429.

### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7,4 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Bendras ilgis L	102,5 mm
Serija	MINCUT
Galvos ilgis l <sub>2</sub>	12,5 mm
radialinis plotis f <sub>2</sub>	4,5 mm
Funkcinis plotis f <sub>1</sub>	1,4 mm
Aušinimo Ø d <sub>5</sub>	5 mm
Spindulys R	3,8 mm
Gamintojo pavadinimas	MIFHR 10C-8

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis