



MINCUT ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Produktų klasė	26I

Aprašymas

Modelis:

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Paprastas plokštelių keitimas.

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui, esant 8 mm–17 mm skersmens diapazonui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 270422 – 270429.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11,2 mm
Plokštelės dydis	10 mm
Serija	MINCUT
Bendras ilgis L	90 mm
Galvos ilgis l ₂	17,2 mm
Funkcinis plotis f ₁	2,4 mm
radialinis plotis f ₂	7,5 mm
Aušinimo Ø d ₅	6 mm
Spindulys R	4,6 mm

Gamintojo pavadinimas	MIFHR 16C-10
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis