



MINCUT MIFR pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270426 2/8
GTIN	7291075262520
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis $\varnothing d$	8 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	5,5 mm
WF	2,8 mm
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 16 mm
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės