



MINCUT MIUR pjovimo įdėklai Sferinė, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Su visu 45° spinduliu, laisvai įstatomas.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	1,36 mm
Mažiausias $\varnothing D_{min}$	8,3 mm
Įpjovimo pastūma f	0,01 - 0,03 mm/aps,
Tekinimo pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
WF	3,6 mm
Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	1 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės