



MINCUT MIFR pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 3/15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis \varnothing d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,03 - 0,05 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,03 - 0,04 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės