



## MINCUT MIFR pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1,5/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270426 1,5/8
GTIN	7291075262513
Produktų klasė	26J

### Aprašymas

#### Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

#### Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	5,5 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	8 mm
WF	2,6 mm
DAXN-DAXX	8 - 11,5 mm
INSL	17,7 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės