



## MINCUT MIUR pjovimo įdėklai Sferinė, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1,5/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Produktų klasė	26J

### Aprašymas

#### Modelis:

Su visu 45° spinduliu, laisvai įstatomas.

#### Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

### Techninis aprašymas

Mažiausias $\varnothing D_{\min}$	8,1 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{\max}$ .	1,2 mm
Tekinimo pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Įpjovimo pastūma f	0,01 - 0,03 mm/aps,
WF	3,6 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,75 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės