



## MINCUT MIGR pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Produktų klasė	26J

### Aprašymas

#### Modelis:

Vidiniam įpjovimui esant mažam pjovimo gyliui.

#### Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

### Techninis aprašymas

Plokštelės dydis $\varnothing d$	8 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	1,4 mm
Mažiausias $\varnothing D_{min}$	8,5 mm
Įpjovos plotis w	1 mm
Įpjovimo pastūma f	0,01 - 0,03 mm/aps,
WF	4 mm
Tekinimo pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,05 mm
Serija	MINCUT

Pjovimo gylis $a_{p\ min}$	0,05
Pjovimo gylis $a_{p\ max}$	0,5
Gamintojo pavadinimas	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 140 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės