



## MINCUT MIFR pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2,5/10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Produktų klasė	26J

### Aprašymas

#### Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

#### Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

### Techninis aprašymas

Plokštelės dydis $\varnothing d$	10 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės