



## MINCUT MIFR pjovimo įdėklai Sferinė, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2,5/10mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270427 2,5/10 |
| GTIN             | 7291075262445 |
| Produktų klasė   | 26J           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

#### Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

### Techninis aprašymas

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 9 mm                |
| Plokštelės dydis $\varnothing d$    | 10 mm               |
| WF                                  | 3,3 mm              |
| Plokštelių tekinimo pastūma f       | 0,02 - 0,06 mm/aps, |
| INSL                                | 25,1 mm             |
| Ašinio griovelio pastūma f          | 0,02 - 0,1 mm/aps,  |
| DAXN-DAXX                           | 10 - 34 mm          |
| Pjovimo briaunos spindulys R        | 1,25 mm             |
| Kietlydinys                         | IC908               |
| Pagrindinis naudojimas              | UNI                 |
| Pjovimo sąlygos                     | nepertraukiamas     |

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės