

**MINCUT MEFL pjovimo įdėklai Sferinė, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1,6/8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Produktų klasė	26J

Aprašymas**Modelis:**

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Plokštelės dydis \varnothing d	8 mm
WF	2,7 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,8 mm
Serija	MINCUT
Gamintojo pavadinimas	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės