

**MINCUT MEFL pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Produktų klasė	26J

**Aprašymas****Modelis:**

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

**Tinka:**

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

**Techninis aprašymas**

INSL	17,4 mm
Įpjovimo pastūma f	3,1 mm/aps,
WF	3,1 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	5,5 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Serija	MINCUT

Gamintojo pavadinimas	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės