



DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Modelis:

Išorės griovelių apdirbimui.

Techninis aprašymas

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Koto dydis	25 mm
CDX	20 mm
Serija	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Įpjovos plotis w	12 mm
Gamintojo pavadinimas	THDR 2525-12T20-IQ
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte