



MINCUT MEFL pjovimo įdėklai Sferinė, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 3/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

INSL	24,5 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
Plokštelės dydis Ø d	10 mm
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,05 mm/aps,
maksimalus pjūvio gylis t_{maks} .	9 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	1,5 mm
Serija	MINCUT
Gamintojo pavadinimas	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės