



## MINCUT MIFR pjovimo įdėklai Sferinė, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 3/15mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Produktų klasė	26J

### Aprašymas

#### Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

#### Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

### Techninis aprašymas

Plokštelės dydis $\varnothing$ d	15 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,03 - 0,05 mm/aps,
INSL	30 mm
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,03 - 0,04 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulys R	1,5 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės