



MINCUT MEFL pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2,5/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

Įpjovimo pastūma f	3,15 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,05 mm/aps,
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
Plokštelės dydis \varnothing d	10 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Serija	MINCUT

Gamintojo pavadinimas	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės