



MINCUT MEFL pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2,2/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

Įpjovimo pastūma f	3,1 mm/aps,
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
Plokštelės dydis Ø d	8 mm
maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	5,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Serija	MINCUT

Gamintojo pavadinimas	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės