



DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Modelis:

Išorės griovelio apdirbimui.

Techninis aprašymas

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Koto dydis	25 mm
Įpjovos plotis w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Serija	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Gamintojo pavadinimas	THDR 2525-10T20-IQ
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte