



DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 40/16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274140 40/16
GTIN	7291075316735
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Modelis:

Išorės griovelių apdirbimui.

Techninis aprašymas

CDX	50 mm
WB	14,8 mm
Įpjovos plotis w	16 mm
OAL	180 mm
WF	32,6 mm
Serija	DOVEIQGRIP
Koto dydis	40 mm
Gamintojo pavadinimas	THDR 4040-16T50-IQ
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

