



## MINCUT MEFL pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1,5/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Produktų klasė	26J

### Aprašymas

#### Modelis:

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

#### Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

### Techninis aprašymas

Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
WF	2,6 mm
Plokštelės dydis Ø d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Įpjovimo pastūma f	2,6 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Serija	MINCUT

Gamintojo pavadinimas	MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės