



DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Modelis:

Išorės griovelių apdirbimui.

Techninis aprašymas

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Įpjovos plotis w	14 mm
Koto dydis	25 mm
Serija	DOVEIQGRIP
WB	13 mm
WF	18,5 mm
Gamintojo pavadinimas	THDR 2525-14T20-IQ
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte