



MINCUT MEFL pjovimo įdėklai Sferinė, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis \varnothing d	8 mm
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	5,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	1 mm
Serija	MINCUT
Gamintojo pavadinimas	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės