

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ pjovimo įdėklai, IC830, įpjovos plotis w: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274149 10
GTIN	7291075316551
Produktų klasė	26H

**Aprašymas****Modelis:**

Drožlialaužis Y, skirtas universaliam apdirbimui. Teigiamas drožlių griovelis. Minkštas pjūvis.

**Paskirtis:**

Skirtas išoriniam griovelių išpjovimui, dideliam našumui pasiekti.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos spindulys R	0,8 mm
Įpjovos plotis w	10 mm
RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,35 mm/aps,
CWTOL	0,08 mm
INSL	13,3 mm
Serija	DOVEIQGRIP
Gamintojo pavadinimas	TIGER 1008Y-IQ IC830

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 180 m/min
Kietlydinys	IC830
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas