



DOVEIQGRIP TIGER-IQ pjovimo įdėklai, IC830, įpjovos plotis w: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274149 16
GTIN	7291075316582
Produktų klasė	26H

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis Y, skirtas universaliam apdirbimui. Teigiamas drožlių griovelis. Minkštas pjūvis.

Paskirtis:

Skirtas išoriniam griovelių išpjovimui, dideliame našumui pasiekti.

Techninis aprašymas

fg	0,22 - 0,5 mm/aps,
RETOL	0,05 mm
INSL	20 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	1,5 mm
Įpjovos plotis w	16 mm
CWTOL	0,08 mm
Serija	DOVEIQGRIP
Gamintojo pavadinimas	TIGER 1615Y-IQ IC830

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 180 m/min
Rūšis	IC830
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas