


Garant**SNHX 1102 neutral., Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218571 INOX
GTIN	4045197656315
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.**Techninis aprašymas**

Pastūma f _z per dantį	0,13 mm
Tipas	INOX
Nuožulos plotis	0,15 mm
Rūšis	HB7535
Danga	padengtas
Plokštelės storis E	2,38 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1102
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	2,3 mm

griovelio pločiui a_p	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui