



## TPCR 1003PDFR-P, IC28, Tipas: ALU



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$  maks. = 8,0 mm.

### Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Serija	HELI3MILL
Pastūma $f_z$	0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TPCR 1003PDFR-P
Geometrija	PDFR-P
Gamintojo pavadinimas	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Kietlydinys	IC28

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	640 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	560 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	320 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		