



TPKT 1003PDR, IC810, Tipas: GGG



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 8,0 mm.

Techninis aprašymas

Tipas	GGG
Serija	HELI3MILL
Pastūma f_z	0,15 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TPKT 1003PDR
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Kietlydinys	IC810

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	240 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		