



XNMU 043010HP, IC5820, Tipas: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221214 S
GTIN	7291075393453
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z	0,4 mm
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,8 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Tipas	S
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 043010HP
Geometrija	HP
Gamintojo pavadinimas	FFX4 XNMU 040310HP IC5820

Kietlydinys	IC5820
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	35 m/min	S
Inkonelis	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		